

rayonnage avec bacs à bec

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 1790 x 1000 x 300 mm, 44 bacs en polypropylène coloris vert, 12 niveaux avec tablette en acier, utilisation à un côté, montants avec laquage en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé

Numéro d'article: 209462



Rayonnage complet avec bacs compartimentables à bec

Rayonnage de départ

- Structure solide grâce aux raccords emboîtables et à boulonner

Tablettes :

- Tablettes galvanisées

Montants :

- Finition laquée

Garnissage :

- Bacs : 44 x T. 3 HxPx 95x240x300 mm
- Bacs à bec en polyéthylène


Livraison :

- Rayonnage de départ avec 2 échelles renforcées par des raidisseurs en haut et en bas ainsi que par un croisillon






Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| type de meuble | rayonnage | charge maxi par tablette | 150 kg |
| type de rayonnage | rayonnage modulaire | charge maxi par élément | 1500 kg |
| rayonnage modulaire | système emboîtable/à visser | utilisation | à un côté |
| champ de rayonnage | rayonnage départ | tablettes | 12 pièce |
| matériau | acier | type de soubassement | tablette en acier |
| hauteur | 1790 mm | surface de tablette | galvanisé |
| largeur | 1000 mm | surface de montant | laqué |
| profondeur | 300 mm | couleur de montant | gris clair RAL7035 |
| équipement de rayonnage | tablettes, bacs à bec | Couleur des bacs | vert |
| bacs | 44 pièce | livraison | démonté |
| matériau de bac | polypropylène | Poids | 55 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|--|--|
| 209466 |  | rayonnage avec bacs à bec, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1790 x 1000 x 300 mm, 44 bacs en polypropylène coloris vert, 12 niveaux avec tablette en acier, utilisation à un côté, montants avec laquage en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé |
|--------|--|--|

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 103592 |  | poubelle, coupe-feu, capacité 57 l, hauteur x diamètre 930 x 390 mm, corps en polyéthylène noir, couvercle en polyéthylène noir |
| 297555 |  | rayonnage modulaire - rayonnage départ, CLIP, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 806 x 336 mm, charge max. par tablette 100 kg, 5 niveaux avec tablette en acier, utilisation à un côté, montants galvanisé, niveaux galvanisé |
| 524162 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, finition de la structure 4 pieds, soubassement 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis a. finition peinture époxy en RAL7035 gris clair, face avant a. finition peinture époxy en RAL7035 gris clair |
| 527144 |  | poils de noix de coco-balai, largeur de balayage 500 mm, pour saletés grossières |
| 529930 |  | escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium |