

Fiche technique



Rocholz table élévatrice pneumatique



force 60 kg, plateforme plein



Numéro d'article: 273021



table élévatrice pneumatique

- force 60 kg
- plateforme plein
- plage de levée 500 mm à 710 mm
- vitesse de levage 160 mm/s
- exécution de la levée manuel/air comprimé
- structure acierrigide
- longueur x largeur 600 x 600 mm
- poids 50 kg
- livré sans tuyau à air comprimé
- conseils d'utilisation : La table élévatrice requiert un raccordement d'air comprimé de 6 bars et un tuyau PU de 8 mm

Détails techniques

appareil de levage	table élévatrice	matériau	acier
type de table élévatrice	table élévatrice stationnaire	type de plateforme	plein

charge	60 kg	longueur	600 mm
hauteur de levage (min.)	500 mm	largeur	600 mm
hauteur de levage (max.)	710 mm	volume de livraison	sans tuyau à air comprimé
Vitesse de levage	160 mm/s	conseil d'utilisation	La table élévatrice requiert un raccordement d'air comprimé de 6 bars et un tuyau PU de 8 mm
commande de levage	manuel/air comprimé	Poids	50 kg

Cela s'adapte aussi ...

215931		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 300 x 200 x 200 mm
216359		film étirable, livraison sous forme de rouleau, film longueur x largeur 300 m x 500 mm, En polyéthylène, épaisseur 23 µm, en transparent
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample
229873		lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max.
526491		couper, lame sécable avec rétractation de lame automatique, avec encliquetage automatique et casse-lame