

Feuille de données du produit



Article N°: 22851 Rouleur de palettes

Equipements de manutention



Construction en profilé d'acier mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, avec 4 inserts support de palettes. Pour palettes bois ou grillagées. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyuréthane jante en aluminium, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Peu de résistance au démarrage et à la rotation. Déplacement silencieux sur sols plats. Roues non traçantes.

Détails techniques:



| | |
|---|--------------------|
| Charge totale (kg) | 1050 |
| Longueur de surface utile (mm) | 1210 |
| Largeur de surface utile (mm) | 810 |
| Hauteur de zone de chargement (mm) | 282 |
| Longueur totale (mm) | 1255 |
| Largeur totale (mm) | 855 |
| Hauteur totale (mm) | 329 |
| Type de pneu | Polyuréthane |
| Roues (mm) | 200 x 50 |
| Configuration | pour palettes euro |
| Poids (kg) | 38 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Garantie (ans) | 10 |
| Code douanier | 73269098 |
| GTIN | 4017976228518 |