

Glastürtiefkühlschrank TK 402 GDU

Glastür Umluft-Tiefkühlschrank lackiert mit 5 höhenverstellbaren Rosten und einem Bodenrost zur Lagerung und Präsentation Ihrer Tiefkühlprodukte. Die Glastür mit Aluminiumtürrahmen besitzt eine eingelassene Griffleiste und ist selbstschließend. Damit Ihr Tiefkühlgut perfekt in Szene gesetzt wird, ist der Innenraum durch zwei vertikale LED Lichtleisten ausgeleuchtet. Weiterhin verfügt der Tiefkühlschrank über ein hinterleuchtetes Display. Leicht zugänglich befindet sich in der Frontblende die Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige.

Unser Glastür-Tiefkühlschrank eignet sich hervorragend als Werbefläche. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über eine individualisierte gelabelte Ausführung.

Artikel-Nr.: 465607
GTIN: 4059395051179



Produktvorteile:

- Tiefkühlagerschrank
- Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Umluftkühlung
- Selbstschließende Glastür
- Integrierter Griff im Aluminiumrahmen
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- 5 höhenverstellbare Roste rilsaniert
- 1 Bodenrost rilsaniert
- Separat schaltbare Displaybeleuchtung
- Separat schaltbare vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts
- 4 Transportrollen
- 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe vorne

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühlschrank
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	EXPO 430 NV
Abmessungen außen:	
Breite	668 mm
Tiefe	692 mm
Höhe	1990 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür

Temperaturbereich von	-15 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,580 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	142 kg
Serienzubehör	5 höhenverstellbare Roste und 1 Bodenrost weiß rilsaniert
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	-18 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-22 °C
Bruttoinhalt	403 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,70 m ²
Energieverbrauch im Jahr	2550 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	41
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturklasse	L1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	E
EPREL Registrierungsnummer	1880979
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



Mondial EXPO 400 NV 2023



2550 kWh/annum

 **0.70** m²

 -18 °C
-22 °C

2019/2018

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de