

## fietsophangstelsysteem

lengte 1170 mm, 4 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 65 mm brede wielen, voor directe wandbevestiging, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 500839



## Fietsophangstelsysteem

### voor montage aan de wand






fietsophangstelsysteem

- lengte 1170 mm
- 4 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 65 mm brede wielen
- voor directe wandbevestiging
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd

## Technische details

buitenopstelling	fietsenrek	wielafstand	350 mm
type fietsenrek	fietsophangstelsysteem	opstelling	wand
lengte	1170 mm	bevestigingstype	wand
breedte band	65 mm	materiaal	staal
instelplaatsen	4 stuks	oppervlak standaard	verzinkt
instelplaatsen aantal	4	levering	gedemonteerd
gebruik	eenzijdig	gewicht	7,2 kg

## Dit past ook bij ...

221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
306339		Afvalbak van draadgaas, geschikt voor buiten, inhoud 27 l, hoogte 430 mm, ter bevestiging aan paal of muur, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vloerconstructie gesloten
531400		borden voor vluchtroutesignalering, verzamelpunt, driehoekig bord, van aluminium, oppervlak reflecterend, hoogte x breedte 400 x 400 mm
532192		rokersstatafel, hoogte x diameter 1130 x 675 mm, vorm rond, middenzuil van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9007 grijs aluminiumkleurig, blad van MDF met coating in decor RAL9007 grijs aluminiumkleurig, met zelfdovende asbak en voetpedaal