

**bott**

## Werkzeugwagen

verso

Höhe x Breite x Tiefe 980 x 800 x 600 mm, Gestellausführung 4 Rollen, Ausstattung: 6 Schubladen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Unterbau 4 Rollen

Artikelnummer: 233126



### Werkzeugwagen








- Höhe x Breite x Tiefe 980 x 800 x 600 mm
- Gestellausführung 4 Rollen
- Unterbau mit 4 Rollen
- Ausstattung: 6 Schubladen
- Schubladen Höhe 3x100 mm/2x125 mm//1x175 mm
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladenauszug 100 %
- mit Vollauszug
- Mit Auszugssperre
- Mit Schiebebügel
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau


- Front mit Puerbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm

## Technische Details





|                          |                             |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Möbeltyp                 | Tisch                       | Auszug Schublade      | 100 %                 |
| Tischtyp                 | Werkbank                    | Auszugssperre         | Auszugssperre         |
| Gestellausführung        | 4 Rollen                    | Griff                 | Schiebebügel          |
| Unterbau                 | 4 Rollen                    | Oberfläche Platte     | mit Linoleumbelag     |
| Höhe                     | 980 mm                      | Material Gestell      | Stahl                 |
| Breite                   | 800 mm                      | Oberfläche Gestell    | pulverbeschichtet     |
| Tiefe                    | 600 mm                      | Farbe Gestell         | lichtgrau // RAL7035  |
| höhenverstellbar         | nein                        | Oberfläche Front      | mit Puerbeschichtung  |
| Werkbank Ausstattung     | Schubladen                  | Farbe Front           | enzianblau // RAL5010 |
| Schubladen Anzahl        | 6 Stück                     | Material Verarbeitung | verschweißt           |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 3x100 mm/2x125 mm//1x175 mm | fahrbar               | ja                    |
| Oberfläche Korpus        | mit Puerbeschichtung        | Rollen Anzahl / Art   | 4 Rollen              |
| Auszugsart               | Vollauszug                  | Rad-Ø                 | 125 mm                |
| Schubladentraglast       | 50 kg                       | Gewicht               | 88,255 kg             |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 232994 |  | Trenn- und Steckwände, mit 5 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 232995 |  | Trenn- und Steckwände, mit 5 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung        |
| 232996 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 232997 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung        |
| 232998 |  | Trenn- und Steckwände, mit 15 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232999 |  | Trenn- und Steckwände, mit 15 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung       |
| 233015 |  | Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 800 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 233448 |  | Schubladeneinsatzset, mit 24 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau |
|--------|---|---|

### Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün   |
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall   |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung   |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |