


Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
148-90037

HCPM-3



Categoría de productos	Conectores Rápidos - Para Cables Rígidos y Semirígidos
Familia de productos	HelaCon Plus Mini
Material	Polycarbonato (PC)
Color	Naranja (OG), Transparente (CL)
Alt. (H)	7,70 mm
Altura H (pulg)	0,30 "
Ancho (W)	15,1 mm
Ancho W (pulg)	0,59 "
Certificación	2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, cULus, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, EN 60998-2-2:201, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014)
Contenido	100 Pzas
Contenido del paquete embalado en	Pack
Corriente Max	24 A
Flamabilidad	UL94 V0
Largo de Pelado	11 mm
Largo de Pelado (pulg)	0,43 "
Long. (L)	16,5 mm
Material Encapsulado	Polycarbonato (PC)
Material Latón Plateado	Latón Estañado (MET)
Material Muelle-Placa	Acero Inoxidable (SS)
Número de Polos	3
Prof. (D)	16,5 mm
Prof. (D) (pulg)	0,65 "
Sección de Cable (cULus)	22-12 AWG rígido / 22-14 AWG cables trenzados
Sección de Cable (VDE)	0,5 a 2,5 mm ² rígido / 1,0 a 2,5 mm ² cables trenzados
Temp. Trabajo - °C	-30 °C a +85 °C
Tensión Max	600 V
UL-File Número	E316080



