

## BS-ROLLEN

### Bockrolle

Traglast 120 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm

Artikelnummer: 159281



BS ROLLEN

### BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Bockrolle

- Traglast 120 kg
- Mit TPE-Bereifung
- bodenschonend
- Durchmesser 125 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm
- Schraubloch Abstand 84x64/76x56 mm

### Technische Details

Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Set	nein	Feststeller	ohne
Bauform	Bockrolle	Fadenschutz	nein
Traglast	120 kg	Gesamthöhe	155 mm
Bereifung	TPE	Lauffläche Eigenschaft	bodenschonend
Durchmesser Rad	125 mm	Länge Platte	104 mm
Material Felge	Kunststoff	Breite Platte	80 mm

Radlager	Rollenlager	Schraubloch Abstand	84x64/76x56 mm
Befestigungselement	Platte	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
elektrisch leitend	nein	Gewicht	0,65 kg