



Beispiel

Bestellzeichen: AB 233011
Artikelnummer: 7083890
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074003591
E-Nummer:
Finland: 3423496
Dänemark: 8212003729
Italien: 7311065

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	300	230	110	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	11.8	9.1	4.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	ABS			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
	Rostfreier Stahl			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Deckelschraubenmaterial:				Zertifikate:
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			Gost R
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
TM 2330	Montageplatte			
TRM 0816	Tragschiene TS 15			
TRH 1216	Tragschiene TS 35			
TRH 2330	Tragschiene TS 35			
TF 28037	Befestigungslasche			
TH A	Plastik-Scharniere, grau			

