

Especificaciones del producto

541300

Empalme para tubo flexible con rosca exterior R 3/8"

y borde hexagonal, natural R 3/8" x 13 mm

- muy buena resistencia química contra ácidos, soluciones alcalinas y otras sustancias químicas
- Resistente a la temperatura: -20 °C a +70 °C
- con rosca de tubo \varnothing d2= R 3/8» - Rosca exterior
- Manguito diámetro exterior d3= 13 mm o 1/2" (zona de conexión)
- l = 55 mm
- Ancho de llave sw = 19 mm
- Ancho de llave sw = 19 mm



EAN	4007228702224
Altura Pal	0,83
Unidad de la orden	Pieza
Longitud Pal	1,2
Fabricante	hünersdorff
Altura caja de cartón	85
Pedido mínimo	10
Color	Natural
Longitud caja de cartón	250
Ancho caja de cartón	250
Peso bruto UE kg	0,1
Profundidad	55
UE	10
Bolsa en caja de cartón	10
Cajas de cartón por ubicación	42
neto kg	0,01
bruto kg	0,01
Peso bruto Pal kg	356
Peso UE	0,125
Unidad / Palé o caja	33600
Unidad / Ubicación	4200
Volumen m3	0
Ancho	0
Altura	0
Ancho Pal	0,8
Total cajas de cartón	336
Ubicaciones	8