



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 2530 Driewandwagen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Kopwanden en 1 zijwand van houten plaat, toplaag beukendecor, wanden 500 mm hoog. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

## Technische details:



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Totaal draagvermogen (kg)</b> | 500           |
| <b>Laadvlak lengte (mm)</b>      | 850           |
| <b>Laadvlak breedte (mm)</b>     | 480           |
| <b>Laadvlakhoogte (mm)</b>       | 228           |
| <b>Totale lengte (mm)</b>        | 1030          |
| <b>Totale breedte (mm)</b>       | 509           |
| <b>Totale hoogte (mm)</b>        | 948           |
| <b>Wielen</b>                    | TPE           |
| <b>Wielmaat (mm)</b>             | 160 x 40      |
| <b>Uitvoering</b>                | hout          |
| <b>Gewicht (kg)</b>              | 36            |
| <b>Land van herkomst</b>         | Duitsland     |
| <b>Garantie (jaren)</b>          | 10            |
| <b>Douanenummer</b>              | 87168000      |
| <b>GTIN</b>                      | 4017976025308 |