

Information produit

25 02 160

Pince demi-ronde avec tranchant (pince radio)

DIN ISO 5745

- Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
- Mâchoires demi-rondes, longues et effilées
- Intérieur des mâchoires strié
- Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
- Becs droits
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	25 02 160
EAN	4003773023166
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	144 g
Dimensions	160 x 55 x 19 mm
Norme	DIN ISO 5745
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 2,5 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 1,6 mm
Épaisseur de la mâchoire (articulation) (T1)	9,0 mm
Largeur des pointes (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longueur de la mâchoire (L3)	50,0 mm
Largeur de tête (W3)	16,5 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

