

## Kappes

**hauteur x largeur x  
profondeur 1950 x 690 x 285  
mm**

82 bacs en polyéthylène, Stockage clairement organisé des petites pièces sur 15 plateaux avec tablette en acier et 82 bacs, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



**KAPPES**



**Numéro d'article: 296519**



## Kappes Armoire à tiroirs

**avec bacs à bec Favorit**

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 690 x 285 mm

- 82 bacs en polyéthylène
- garnissage 54 x H x l x P 75 x 105 x 160 mm, 28 x H x l x P 130 x 140 x 230 mm
- force par plateau 30 kg
- structure en tôle d'acier
- Fermeture avec protection contre la poussière via double porte battante
- Stockage clairement organisé des petites pièces sur 15 plateaux avec tablette en acier et 82 bacs
- Réglable au pas de 15 mm

- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Détails techniques




|                             |   |                               |                                 |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| type de meuble              | armoire   | surface de corps              | finition peinture époxy         |
| type de porte               | double porte battante   | surface de face avant         | finition peinture époxy         |
| hauteur                     | 1950 mm   | système de fermeture          | serrure à cylindre              |
| largeur                     | 690 mm  | fonction de fermeture         | Mécanisme de fermeture 3 points |
| profondeur                  | 285 mm  | soubassement                  | socle                           |
| Exécution d'armoire         | avec portes   | matériau                      | tôle d'acier                    |
| type tablette/niveau        | tablette en acier   | tablette réglable au pas      | 15 mm                           |
| nombre de tablettes/niveaux | 15 pièce  | surface de tablette           | galvanisé                       |
| charge tablette             | 30 kg   | verrouillable                 | oui                             |
| bacs à bec                  | 82 pièce  | cloison de séparation médiane | non                             |
| Nombre de bacs x taille     | 54 x H x l x P 75 x 105 x 160 mm, 28 x H x l x P 130 x 140 x 230 mm | verrouillage                  | 3 côtés                         |
| matériau de bac             | polyéthylène  | poignée                       | poignée tournante               |
| couleur du corps            | gris clair // RAL7035   | roulant                       | non                             |
| couleur de la face avant    | gris clair // RAL7035   | Poids                         | 67,77 kg                        |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 323236 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en bleu   |
| 323247 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en bleu  |
| 323305 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en jaune  |
| 323316 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en jaune |
| 323371 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en vert   |
| 323382 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en vert  |
| 323429 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en rouge  |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 323451 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en rouge |
| 324578 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en gris   |
| 324589 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en gris  |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 114305 |  | poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir  |
| 524171 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 527144 |  | balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières   |