

Schake Grabenbrücke

Länge x Breite 2200 x 1000 mm,
Traglast 150 kg/m², Trittfläche aus
Reinholz mit rutschfestem Belag,
wetterfest imprägniert

Artikelnummer: 150125



Schake Grabenbrücke mit Stahlrohrgeländer

Grabenbrücke

- Für den Außenbereich geeignet
- Länge x Breite 2200 x 1000 mm
- Traglast 150 kg/m²
- Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Trittfläche aus Reinholz mit rutschfestem Belag, wetterfest imprägniert
- Ausgestattet mit Auffahrrampe und herausnehmbaren Seitengeländern
- Entspricht den Vorschriften der ZTV-SA









Technische Details

Verkehrssicherung	Absperssystem	Oberfläche Gestell	verzinkt
Absperssystem	Grabenbrücke	Material Trittplatte	Reinholz
Einsatzort	Außenbereich	Oberfläche Trittfläche	rutschfest, imprägniert
Länge	2200 mm	Grabenbrücke Ausstattung	Auffahrrampe, herausnehmbare

			Seitengeländer
Breite	1000 mm	Norm	Vorschriften der ZTV-SA
Traglast	150 kg/m ²	Gewicht	63,91 kg
Material Gestell	Stahl		

Dazu passt auch ...

221168		Gehörschutzstöpselspender, Ausstattung: Füllstandanzeige, Aus ABS in blau
221212		Arbeitsschutzhelm, für 510 - 610 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
369088		Mülltonne, Inhalt 120 l, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 480 x 550 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
527154		Straßenbesen, Arbeitsbreite 600 mm, für alle Schmutzarten auf rauem Untergrund
529543		Absperrband, Band Länge x Breite 500 m x 80 mm, Aus Polyethylen in rot/weiß