

6888 Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar

Eigenschaften

Schraubverbindungen ermöglichen einen einfachen, kostengünstigen Austausch von Komponenten.

Stufen aus stark profiliertem Strangpressprofil.

Stufentiefe 200 mm.

Senkrechter Stufenabstand 240 mm.

Geräumige Plattform mit 600×800 mm Standfläche.

Sicheres, freihändiges Arbeiten durch dreiseitiges Geländer, Knie- und Fußleiste.

Geländerhöhe über Plattform 1.030 mm.

Inkl. 4 Federrollen (Ø 125 mm), die beim Besteigen selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen, wenn das Podest nicht belastet ist.

Der Versand erfolgt in einzelnen Bauteilen, die zur Selbstmontage vorbereitet sind.

Hinweis: Wir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.

Highlights

Ideal geeignet für Betrieb und Lager.

Durch die parallele Ausführung kann die Treppe ganz an Regale herangefahren werden.



6888 Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar

STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	3	4	5	6	7	8
HOLM (CA. MM)	73	73	73	73	73	73
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	200	200	200	200	200	200
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.73	0.97	1.21	1.46	1.7	1.94
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.23	2.47	2.71	2.96	3.2	3.44
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.73	2.97	3.21	3.46	3.7	3.94
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	1.76	2	2.24	2.49	2.73	2.97
GESAMTBREITE (CA. MM)	890	890	890	1070	1200	1200
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	1.27	1.45	1.63	1.82	2	2.18
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	30.2	34.1	37.7	41.8	45.8	48.8
GEWICHT (CA. KG)	30.2	34.1	37.7	41.9	45.8	48.8
BEST.-NR.	688803	688804	688805	688806	688807	688808