

Artikelnummer: 129442

Kurzbeschreibung: Plateauwagen met 2 wanden, 1200 x 800 mm

Langbeschreibung: Plateauwagen met 2 roosterwanden:
MultiVario-transportwagen - veelvuldig te veranderen, verwisselen en uit te breiden. De systeemdelen worden gewoon in het basiselement gezet en vastgeschroefd. Van stalen buizen en profielstaal, gelast, gepoedercoat, voorzien van duurzame oppervlakte-coating, slag- en krasvast. Laadvlakken van houtmateriaal, oppervlak imitatiebeuken. 2 zwenk- en 2 bokwielen met TPE-banden, naven met rollager. Met centraal fetra-remsysteem TOTALSTOP* volgens de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens). Laadvlak 1000 x 600 mm

- Buitenafm. (lxbxh): 1180 x 609 x 990 mm
- Hoogte laadvlak: 270 mm
- Wiel: ø 200 mm x 50 mm breed

Laadvlak 1000 x 700 mm

- Buitenafm. (lxbxh): 1180 x 709 x 990 mm
- Hoogte laadvlak: 270 mm
- Wiel: ø 200 mm x 50 mm breed

Laadvlak 1200 x 800 mm

- Buitenafm. (lxbxh): 1380 x 809 x 990 mm
- Hoogte laadvlak: 270 mm
- Wiel: ø 200 mm x 50 mm breed

TOTALSTOP - het centrale fetra-remsysteem
Innovatief, comfortabel, ergonomisch en veilig: dit door fetra ontwikkelde remsysteem is met slechts één voetbeweging gemakkelijk vast te zetten of te ontgrendelen. Naast het draaien van de wielen wordt ook de zwenkbeweging van de beide zwenkwielen geblokkeerd. Gevaarlijke situaties door het naar opzij uitzwenken van de geremde wagen worden daardoor vermeden. Door de centrale plaatsing blijft het rempedaal altijd in het gezichtsveld van de gebruiker en kan het in iedere wielrichting gebruikt worden. De wielblokkering van rubber werkt op alle bandenmaterialen en kan in elke stand van de wielen gebruikt worden
innovatief: met slechts één voetbeweging worden het draaien van de wielen en de zwenkbeweging van de beide zwenkwielen geblokkeerd
comfortabel: het rempedaal blijft altijd in het zicht van de gebruiker. Remmen in iedere positie is mogelijk
ergonomisch: gemakkelijk te ontgrendelen rem door de grote bodemvrijheid van het pedaal
veilig: wielblokkering van rubber. Hoge remkracht op alle bandenmaterialen, eenvoudig instelbaar

