



Opis:

Trójnik do węży 3/4" (19 mm), z udaroodpornego polietylenu do celów spożywczych (HDPE), kolor naturalny, z tulejkami przyłączeniowymi do węży

- dostępny w różnych wielkościach
- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C
- Średnica zewnętrzna tulejki d2 = 19 mm lub 3/4" (strefa wtykania)
- h = 45 mm
- l = 89 mm

Informacje:

Produkt

Numer produktu	537400
GTIN	4007228702156
Taryfa celna	39174000
Jednostka opakowania (JO)	10

Kolor	naturalny
Masa (kg)	0,02

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	10
D x S x W (mm)	250 x 250 x 170

Masa brutto OJ (kg)	0,2
---------------------	------------

Paleta

Liczba pudełek	144
Liczba warstw	8
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 1,51

kartony/warstwa	18
Masa (kg)	308,0