

LED-Leuchtmitte 18xSMD3528 19x37 mm, G4 10-30VDC/12VAC 1,9W 220lm 6000K

Artikel-Nr. 34625



www.sh-licht.de

Nennspannung:	10 - 30 V
Spannungsart:	AC/DC
Lampenleistung:	1.9 W
Lichtstrom:	190 lm
Farbwiedergabestufe:	80-89 (Klasse 1B)
Lampenform:	sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:	nicht zutreffend
Socket:	sonstige
Farbe:	weiß
Lichtfarbe Kategorie:	kühl
Lichtfarbe:	860
Farbtemperatur:	6000 K
Farbe steuerbar (RGB):	Nein
Dimmbar:	Ja
Ausstrahlungswinkel:	300 °
Durchmesser:	19 mm
Länge:	37 mm
Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

LED-Leuchtmittel 18xSMD3528 19x37 mm Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Halogenlampen, mit SMD LED 3528. Dieses Leuchtmittel ersetzt eine ca. 25-30W Halogenstiftsockellampe. Eine günstige Alternative zu Halogenlampen. Dieses Leuchtmittel spart Energie, denn Sie wandelt 90 % des Stroms in Licht um. Außerdem halten moderne Strahler bis zu 50 mal länger halten als herkömmliche Leuchtmittel und Lampen. Der häufige lästige Austausch defekter Strahler in den Lampen entfällt dadurch.

Energieeffizienzklasse: A+
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 2.09
 Schaltzyklen: 25000
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
 Farbwiedergabeindex (Ra): 80
 Lichtstromerhalt: 0.7
 Lebensdauer (h): 50000

Letzte Aktualisierung am: 10.12.2014 11:37:53

