

## META

### Tablette en caillebotis pour rayonnage à palettes

#### MULTIPAL

largeur x profondeur 2700 x 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 1000 kg, le fond est inséré, grosseur de la maille 30 x 60 mm, tige de support 40 x 2 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



Das Lagersystem



Numéro d'article: 150108

## META Tablette en caillebotis MULTIPAL

### pour rayonnage à palettes

Tablette en caillebotis pour rayonnage à palettes

- largeur x profondeur 2700 x 1100 mm
- pour une charge max. par tabl. de 1000 kg
- le fond est inséré
- grosseur de la maille 30 x 60 mm, tige de support 40 x 2 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion





## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	hauteur tige de support	40 mm
type de rayonnage	accessoires	montage des tablettes / niveaux	inséré
champ de rayonnage	composant	largeur	2700 mm
composant	Tablette en caillebotis	profondeur	1100 mm
accessoires de rayonnage	tablette	charge maxi par tablette	1000 kg
pour type de rayonnage	rayonnage à palettes	matériau	acier
type tablette/niveau	caillebotis	surface de tablette	galvanisé
Grosseur de la maille de tablett	30 x 60 mm	exécution couleur	galvanisé

épaisseur de matériau  
tige de su 2 mm

Poids 40,5 kg

## Cela s'adapte aussi ...

203461		escabeau industriel, accès à un côté, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 1,7 m, longueur de lisse 2,49 m, en aluminium
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
507316		chariots de levage/pesage, force 2000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 150 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 40 x 190 mm, galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 70 x 85 mm, avec fonction de course rapide
513209		escalier mobile roulant, estrade hauteur 1,92 m, estrade largeur x profondeur 600 x 800 mm, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), inclinaison 60°, en aluminium, 4 roulettes pivotantes à ressort et pieds plastiques antidérapants, 2 roulettes pivotantes avec freins