

## C+P

### armoire murale

#### ERGO

hauteur x largeur x profondeur 830 x 700 x 300 mm, double porte battante, 3 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 503844

## ERGO



## C+P Armoire murale ERGO

armoire murale


- hauteur x largeur x profondeur 830 x 700 x 300 mm
- structure en tôle d'acier
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 3 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 50 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- avec poignée serrure
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie






## Détails techniques






type de meuble	armoïre	soubassement	sofle
type d'armoïre	armoïre universelle	matériau	tôle d'acier
type de porte	double porte battante	tablette réglable au pas	15 mm
hauteur	830 mm	surface de tablette	galvanisé
largeur	700 mm	verrouillable	oui
profondeur	300 mm	cloison de séparation médiane	non
équipement armoïre	tablettes	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	verrouillage	3 côtés
type tablette/niveau	tablette en acier	angle d'ouverture de porte	110 °
charge tablette	50 kg	poignée	poignée serrure
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	certification	GS // TÜV
surface de corps	thermolaqué	garantie	5 années
surface de face avant	thermolaqué	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
système de fermeture	serrure à cylindre	Poids	23,03 kg

## Accessoires

230287		serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
503846	•	tablette en acier pour armoïre murale, largeur x profondeur 700 x 300 mm, force 50 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
503847	•	tablette en acier pour armoïre murale, largeur x profondeur 700 x 300 mm, force 50 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en vieux rose
221318		papier d'essuyage, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, qualité de papier toile non tissée, en coton/polyester en gris

221350		bac compartimentable en carton, capacité 5 l, hauteur x largeur x profondeur 112 x 151 x 351 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
222682		pâte nettoyante mains, jerrycan avec capacité 4,5 l, sans silicone
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge