

## gasflessendepot

voor 16 gasflessen met diameter 220 mm, hoogte x breedte x diepte 2055 x 2100 x 1050 mm, met dubbele openslaande roosterdeur, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw

Artikelnummer: 200487



## Gasflessendepot

gasflessendepot


- voor opslag buiten
- voor 16 gasflessen met diameter 220 mm
- hoogte x breedte x diepte 2055 x 2100 x 1050 mm
- in-/uitklapbare draagarmvakverdeler met borgketting
- zonder bodemgroep
- met dubbele openslaande roosterdeur
- van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk

### Technische details





|                                |                 |           |                                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|
| opslagtype gevaarlijke stoffen | container       | type deur | dubbele openslaande roosterdeur |
| type container                 | gasflessendepot | isolatie  | nee                             |
| opslagplaats                   | buiten          | materiaal | staal                           |
| geschikt voor gevaarlijke      | gassen          | oppervlak | gelakt                          |

|                                  |   |                                  |                                       |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| stof                             |   |                                  |                                       |
| capaciteit                       | 16x50 l gasfles                                     | kleur                            | blauw // RAL 5015                     |
| capaciteit gasflessen ø 220 mm m | 16 stuks  | brandveiligheid                  | niet beschermd tegen brand            |
| hoogte                           | 2055 mm   | levering                         | voorgemonteerd                        |
| breedte                          | 2100 mm   | lossen per kraan/vorkheftruck no | ja                                    |
| diepte                           | 1050 mm   | certificering trsg               | voldoet aan de eisen conform TRGS 510 |
| container uitrusting             | in-/uitklapbare draagarmvakverdeler met borgketting | gewicht                          | 220 kg                                |
| bodem uitvoering                 | zonder bodemgroep                                   |                                  |                                       |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 521536 |  | oprit voor gasflessendepot, hoogte x lengte x breedte 130 x 740 x 750 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 700173 |   | Stapelaar-/Kraanontlading   |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 202906 |   | Flessenkar, draagvermogen 100 kg, voor 1x40/50 l fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden            |
| 202916 |  | Flessenkar, draagvermogen 100 kg, voor 1 x 11 kg propaangas fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden |
| 510903 |  | palletheffwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm  |
| 525753 |  | gevaarsymbool, licht ontvlambaar, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm   |