



KERN krachtmeter SAUTER FH 50

behuizing van kunststof, meetbereik
50 N, afleesbaarheid in 0,01 N
stappen

Artikelnummer: 235985








KERN krachtmeter SAUTER FH 50

- behuizing van kunststof
- meetbereik 50 N
- afleesbaarheid in 0,01 N stappen
- meetfrequentie 2000 Hz
- met de functies hold, peak, gemiddelde, grenswaarde, statistieken
- draaibare display
- netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk
- hoogte x breedte x diepte 36 x 230 x 66 mm
- levering inclusief koffer

type weegschaal	meetapparaat	hoogte	36 mm
type meetapparaat	krachtmeter	breedte	230 mm
materiaal	kunststof	diepte	66 mm
meetbereik	50 N	inhoud levering	inclusief koffer
afleesbaarheid	0,01 N	WEEE-registratienummer	DE80821200
frequentie	2000 Hz	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
weegschaalfuncties	hold, peak, gemiddelde, grenswaarde, statistieken	merk volgens EAR-registers	KERN
spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk	gewicht	1,3 kg
weegschaal uitrusting	draaibare display		

Dit past ook bij ...

216459		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 65 µm, in bruin
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
221342		kartonnen stellingbak, inhoud 5,7 l, hoogte x breedte x diepte 110 x 200 x 305 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
231458		vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, enkelvoudige golf, lengte x breedte x hoogte binnen 290 x 185 x 85 mm, automatische bodem, afsluitbaar met plaksluiting
235833		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 102 x 100 mm, inhoud 0,5 l, van polypropyleen in blauw