

Garant

Lámpara-lupa LED, Ø de lentes: 72mm



Datos de pedido

Número de pedido	491490 72
GTIN	4045197685360
Clase de artículo	41M

Descripción

Ejecución:

Lámpara-lupa muy luminosa, elegante. La tulipa luminosa, el tubo de soporte y el tubo flexible están fabricados de metal robusto.

- **La cubierta de lámpara desarrollada especialmente con la óptica integrada enfoca la luz sin deslumbrar y con pérdidas por dispersión mínimas sobre la superficie a comprobar (4 veces más luz por vatio que con un tubo fluorescente, vida útil aprox. 50 000 h = 6 años las 24 horas del día).**
- **Lente de plástico sin distorsiones, con recubrimiento duro.**
- **Sistema de iluminación de alta eficiencia, moderno, compuesto de 63 LED en una placa circular.**
- **El sensor Soft-Touch permite la conmutación y la regulación de la intensidad con un solo dedo.**
- **Gracias a su tubo flexible de alta calidad y a su construcción esbelta, reducida a lo esencial, la lámpara-lupa de LED se puede utilizar en cualquier lugar.**

Modelo de texto publicitario:

Lámpara-lupa muy luminosa, elegante. La tulipa luminosa, el tubo de soporte y el tubo flexible están fabricados de metal robusto.

- **La cubierta de lámpara desarrollada especialmente con la óptica integrada enfoca la luz sin deslumbrar y con pérdidas por dispersión mínimas sobre la superficie a comprobar (4 veces más luz por vatio que con un tubo fluorescente, vida útil aprox. 50 000 h = 6 años las 24 horas del día).**

- **Lente de plástico sin distorsiones, con recubrimiento duro.**
- **Sistema de iluminación de alta eficiencia, moderno, compuesto de 63 LED en una placa circular.**
- **El sensor Soft-Touch permite la conmutación y la regulación de la intensidad con un solo dedo.**
- **Gracias a su tubo flexible de alta calidad y a su construcción esbelta, reducida a lo esencial, la lámpara-lupa de LED se puede utilizar en cualquier lugar.**

Ventaja:

6 años de iluminación al 100 % sin gastos de mantenimiento. Limpieza rápida y sencilla (sistema cerrado). Insensible a las vibraciones. Diseño funcional.

Suministro:

Incluye bloque de alimentación enchufable 100 – 240 V, cubierta de lente y pinza de mesa n.º 491492 tam. TK.

Partes opcionales:

Pie de mesa n.º 491492 tam. TF.

Nota:

Otros pies de mesa o base de máquina a petición. El fabricante puede intercambiar la fuente de luz.

Descripción técnica

Ampliación (múltiplo)	2,3
Ø de lentes	72 mm
Alcance del brazo	aprox. 750 mm
Ø del cabezal	122 mm
Grosor de la cabeza	13 mm
Cantidad de LED	63
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lámpara-lupa

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/491490-72>