



G 30 KW 3 M 2m

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder G-Serie:Leitungsstecker


Lieferinformationen

| | |
|----------------------|------------|
| Lieferstatus | bestellbar |
| Dokument erstellt am | 17.07.2008 |

Produktbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Beschreibung | Leitungsstecker mit angespritzter Leitung |
| Typ | G 30 KW 3 M 2m |
| Bestell-Nr. | 931 783-001 |
| Kontaktart | Messerkontakte |
| Polzahl | 3 + PE |
| Leitungsmaterial | PVC |
| Leitungslänge | 2 m |
| Leitungsquerschnitt | 4 x 0,75 mm ² |
| Leitungstyp | A03 VV-F 4G0,75 |
| Norm | DIN VDE 0627 / IEC 61984 |
| Gehäusefarbe | grau |

Zeichnung



Technische Daten

| | |
|--------------------|-----------------|
| Stiftabmessung | 2,8 mm x 0,8 mm |
| Bemessungsspannung | AC/DC 250 V |
| Bemessungsstrom | 10 A |

| | |
|----------------------------------|---|
| Durchgangswiderstand | <= 4 mOhm |
| Gehäusebefestigung | Zentralschraube |
| Werkstoff | |
| Kontaktflächenmaterial | Sn |
| Kontaktträgermaterial | PA |
| Gehäusematerial | PA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzgrad (IEC 60529) | IP 65 |
| Nennspannung | 3 |
| Temperaturbereich | -40 °C bis +90 °C |
| Brennbarkeitsklassen | |
| Gehäuse | 94 HB |
| Kontaktträger | 94 HB |
| Zulassungen | |
| VDE | VDE |
| Verpackungseinheit | |
| Verpackungseinheit | 20 Stück |
| Lieferumfang bzw. Zubehör | |
| Lieferumfang | 1 Leitungsstecker mit fest angeschlossener Leitung |
| Zubehör gesondert zu bestellen | steckbar mit / passend zu G 30 E 3 F grau/grey, G 30 W 3 F grau/grey, G 30 KW 3 F 2m |