


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4496 Etagenwagen mit verstellbaren Böden



Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. 1 fester und 3 lose Böden mit eingeschweißtem Drahtgitter, 140 x 40 mm pulverbeschichtet, 15 mm hohem Rand an den Längsseiten. Lose Böden variabel einlegbar, Einhängeraster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15 und ca. 30 Grad. Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	500
<b>Tragkraft Etage (kg)</b>	50
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	1650
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	610
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1830
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	620
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1800
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	87
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976044965