

Produktinformation

megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W-40



Beschreibung

Universalöl (STOU = Super Tractor Oil Universal), das speziell für Landwirtschaftsmaschinen entwickelt wurde. Es vereint in sich, optimal für Landmaschinen abgestimmt, die Eigenschaften eines hervorragenden Motorenöles mit den Anforderungen der verschiedenen Traktorenspezifikationen für Schalt- und Achsgetriebe, Hydrauliksysteme, Turbokupplungen und Tauchbadbremsen (nasse Bremsen).

Freigaben

ACEA E2 • ACEA E3 • API CF-4 • API CG-4 • API SF • API GL4 • Allison C4 • Caterpillar TO-2 • KHD • MIL-L 2104 D • MIL-L 2105 • MIL-L 46152 C • Mack EO-K • Mack EO-K2

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

David Brown • Fendt • MB 227.1 • MB 228.1 • ZF TE-ML 06B • ZF TE-ML 07B • Ford New Holland M2C 84-A • Ford New Holland M2C 159-B • Ford New Holland M2C 159-C • Case (IHC) B6 • John Deere J27 • Massey-Ferguson M1139 • Massey-Ferguson M1144 • Massey-Ferguson M1145 • Steyr

Kenndaten

Viskositätsklasse SAE	10W-40 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,86 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	92 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	14 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -25 °C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D 5293
Viskositätsindex	156 DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	12 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	11,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	3 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	9447 D-GB
60 l Fass Blech	9448 D-GB
200 l Fass Blech	9449 D-GB
1 l lose Ware	9450 D-GB