

Rhewa balance de table 940C/20

non étalonnable, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 210 x 190 mm, plage de pesage entre 0 et 20 kg, Lisibilité par incréments de 1 g



Numéro d'article: 185123

Rhewa Balance de table compacte 940C/20 pour pesages non soumis à l'obligation d'étalonnage

Rhewa balance de table 940C/20

- non étalonnable
- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 210 x 190 mm
- plage de pesage entre 0 et 20 kg
- Lisibilité par incréments de 1 g
- hauteur x largeur x profondeur 100 x 210 x 270 mm
- Avec les fonctions étalonnage, affichage brut/net/négatif
- équipé de Affichage LC
- alimentation électrique par pile, fonctionnement sur secteur
- À poser sur la table
- volume de livraison : capot de protection inclus

Détails techniques

type de balance	balance de table	hauteur	100 mm
étalonnable	non	largeur	210 mm
matériau de plateforme	acier inoxydable	profondeur	270 mm
largeur de plateforme	210 mm	étalonnage	oui
profondeur de plateforme	190 mm	installation	table
plage de pesage	0-20 kg	volume de livraison	capot de protection inclus
lisibilité	1 g	Numéro d'enregistrement DEEE	DE12995516

balance fonctions	étalonnage, affichage brut/net/négatif	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
alimentation	pile, fonctionnement sur secteur	Marque selon le registre allemand	Rhewa
équipement balance	Affichage LC	Poids	1,6 kg