

Broszura informacyjna

44 11 J3

Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach

DIN 5256 C



- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- DIN 5256 C; końcówki proste
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	44 11 J3
EAN	4003773033943
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	196 g
Wymiary	225 x 47 x 14 mm
Norma	DIN 5256 C
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Rozmiar pierścienia	Ø 40 – 100 mm
Końcówki (średnica)	Ø 2,3 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych