

BS-ROLLEN

zwenkwiel

draagvermogen 100 kg, met rubberbanden, diameter x breedte 125 x 32 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, bevestiging met ruggat, Ø 12,5 mm

Artikelnummer: 139508



BS-ROLLEN Apparaatwielen

Zwenkwiel

zwenkwiel



- draagvermogen 100 kg
- met rubberbanden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 125 x 32 mm
- naaf met kogellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van kunststof
- bevestiging met ruggat, Ø 12,5 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	ruggat	12,5 mm
roltype	apparatenwiel	materiaal behuizing	kunststof
bouwmodel	zwenkwiel	zwenklager	kogellager
draagvermogen	100 kg	draadvangkappen	nee
banden	rubber	totale hoogte	161 mm
wiel-ø	125 mm	wielbreedte	32 mm
materiaal velg	kunststof	uitlading	43 mm

wiellager	kogellager	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
bevestigingselement	ruggat	gewicht	0,45 kg
elektrisch geleidend	nee		

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken