

## Schake

### Euro2-Schrankenzaun NOX

Höhe x Länge 1000 x 2000 mm, Aus Kunststoff in gelb/schwarz, Ausgestattet mit vormontiertem Lampenadapter

Artikelnummer: 150170



## Schake Schrankenzaun NOX

### mit Lampenadapter



Euro2-Schrankenzaun

- Für den Außenbereich geeignet
- Höhe x Länge 1000 x 2000 mm
- Aus Kunststoff in gelb/schwarz
- Ausgestattet mit vormontiertem Lampenadapter
- Geprüft nach TL Absperrtechnik 97




## Technische Details

Verkehrssicherung	Absperrsystem	Material	Kunststoff
Absperrsystem	Zaun	Farbe	gelb/schwarz
Zauntyp	Schrankenzaun	Bauzaun Ausstattung	Lampenadapter, vormontiert
Einsatzort	Außenbereich	Lampenadapter	ja
Höhe	1000 mm	Zertifizierung	Prüfung TL Absperrtechnik 97
Länge	2000 mm	Gewicht	16 kg

## Zubehör

150129		Fußplatte für Schrankenzaun, Höhe x Breite x Tiefe 120 x 790 x 400 mm, Aus Recycling-Kunststoff in schwarz
150132		Lager- und Transporttraverse für Schrankenzaun, Höhe x Breite 180 x 1150 mm, Ausgestattet mit Vorrichtung für 20 Zäune, Aus Stahl feuerverzinkt

## Dazu passt auch ...

221169		Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter, Schalldämmung 29 dB, Aus Polymerschaumstoff in gelb
221212		Arbeitsschutzhelm, für 510 - 610 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß
221266		Arbeitshandschuh, aus Baumwolljersey/Ziegenleder in blau, Handrücken aus Baumwolljersey, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
369088		Mülltonne, Inhalt 120 l, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 480 x 550 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
527154		Straßenbesen, Arbeitsbreite 600 mm, für alle Schmutzarten auf rauem Untergrund
529543		Absperrband, Band Länge x Breite 500 m x 80 mm, Aus Polyethylen in rot/weiß