

Kupplung - mit Verschraubung, Multi-Grip




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	4524
EAN	4024941045247
Produktgruppe	Kleinspannungs-Kupplung mit Multi-Grip Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	2p
Polzahl	2P
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	20 bis 25 und 40 bis 50V
Frequenz	100 bis 200Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	152mm
Geräte-Breite	62mm
Geräte-Tiefe	67mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,184 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941045247

Logistikdaten	
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,184 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941837613
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,965 kg
Volumen	5.737,5 ccm



16 MB 44

Ampere	16	16	32	32			
Polzahl	2	3	2	3			
a	62,0	62,0	62,0	62,0			
b	96,0	96,0	96,0	96,0			
c	152,0	152,0	152,0	152,0			
d	67,0	67,0	67,0	67,0			
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5			
Leiter mm ² min	4	4	4	4			
Leiter mm ² max	10	10	10	10			