

# KERN SU130.

Professionelles Schallpegelmessgerät



Bruttogewicht:	770 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	170 g
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	236 x 63 x 26 mm
Abmessungen Gerät (BxTxH):	236 x 63 x 26 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	0,100 db
Messbereich [Max]:	130 db
Präzision (von [Max]):	3 %
Wägeeinheiten:	dB

## Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
Grenzwertfunktion:	ja
Optisches Bereit-Signal:	ja
Peak-Funktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur (max.):	40 °C
Verwendungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Batterie:	4x1.5 V AAA
-----------	-------------

## Dienstleistungen

Werkskalibrierschein:	961-281
-----------------------	---------

## Kategorie

Kategorie:	Schallpegelmessgeräte
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Schallpegelmessgerät

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	250 x 210 x 53 mm
---------------------------------	-------------------