

PAVOY

Schließfachschrank

Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1518 x 1200 x 500 mm, Mit 12 Fächern, Aufteilung 3x4, Fachbreite 400 mm, Verschießbar mit Drehriegelverschluss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 529538



PAVOY Schließfachblock Basis

mit Sichtfenster-Türen

Schließfachschrank



- Höhe x Breite x Tiefe 1518 x 1200 x 500 mm
- Mit 12 Fächern, Aufteilung 3x4
- Fachbreite 400 mm
- Fach Höhe x Breite x Tiefe 310 x 320 x 470 mm
- Flügeltür mit Sichtfenster
- Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- einwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Verschießbar mit Drehriegelverschluss
- Unterbau Sockel
- Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- mit GS-Zeichen

- 10 Jahre Garantie







Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schrankschranktyp	Schließfachschrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	1518 mm	Fachhöhe (li.)	310 mm
Breite	1200 mm	Fachbreite (li.)	320 mm
Tiefe	500 mm	Fachtiefe (li.)	470 mm
Schrank Ausstattung	Fächer	Farbe Boden	Korpusfarbe
Fächer	12 Stück	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Aufteilung Fächer	3x4	Türtyp	Sichtfenstertür
Fachbreite	400 mm	Türkonstruktion	einwandig
Unterbau	Sockel	Zertifizierung	GS
abschließbar	ja	Garantie	10 Jahre
Schließsystem	Drehriegelverschluss	Tür Ausführung	Türen mit innenliegenden Drehbolzen
Material	Stahlblech	Gewicht	70 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		

Zubehör

242947		Vorhängeschloss, Bedienung per Schlüssel, Breite 30 mm
242948		Vorhängeschloss, Bedienung per Zahlenkombination, Breite 30 mm

Dazu passt auch ...

100889		Schließfachschrank, Höhe x Breite x Tiefe 855 x 600 x 500 mm, Mit 4 Fächern, Aufteilung 2x2, Fachbreite 300 mm, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
222660		Allzweckreiniger, Flasche mit 5 l Inhalt, für alle abwaschbaren Oberflächen, entfernt Fett und Schmutz, Geruch Zitrone, Farbe gelb
222831		Papierhandtuch, Tuch mit Zickzack-Faltung, Papiertuchmaße 240 x 210 mm, Papierqualität Recyclingtissue, 2-lagig, aus Zellstoff mit geprägter Oberfläche in weiß, 237 Tücher, Papier unperforiert
501182		Waschbare Schmutzfangmatte, für den Innen- und Außenbereich geeignet, Länge x Breite 1500 x 900 mm, Lauffläche aus Polyamid in grau
504280		Bahnhofsuhr, Funkuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus ABS in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
521199		Garderobenständer, Höhe x Durchmesser 1800 x 500 mm, 6 Hut- und 12 Mantelhaken, Schrimhalter mit Tropfmulde, Aus Stahl, In alusilber

