



FLAMESTAT JACKE 4965 MFA

ART.-NR.: 122286

Flammschutzjacke aus Hochleistungsmaterial mit inhärentem Flammenschutz für Arbeiten mit geschmolzenem Eisen und Aluminium. Verstärkungen an besonders beanspruchten Stellen wie der Vorderseite und den Schultern sowie ein spezielles Design der Nähte erhöhen den Schutz gegen Metallspritzer und Funken. Details an den Schultern sorgen für eine bessere Sichtbarkeit. Die Jacke ist darüber hinaus metallfrei.

Inhärenter Flammenschutz - Metallfrei - Verstärkungen an besonders beanspruchten Stellen - Reflektierende Details

Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenabschluss / 2 geräumige Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss - eine mit D-Ring innen und Stiftschleufe, die andere mit Öffnung für Funkantenne oben / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Mit Zugband verstellbare Taille / Handytasche innen / Innentasche mit Knopf / Verstellbarer Armabschlüsse, mit Druckknopfverschluss / Verlängerte Rückenpartie / Warnschutz-Details an Schultern / Metallfreies Kleidungsstück / An Front- und Rückenpasse und Armabschlüssen verstärkt / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV: 8,0 cal/cm² HAF 78,2%. EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1 / EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißabelle für zertifizierte Kleidungskombinationen) / OEKO-TEX® zertifiziert.

MATERIAL: 60% Viskose (flammhemmend), 20% Wolle, 10% Lyocell, 10% Polyamid. Verstärkungen: 55% Viskose (flammhemmend), 40% Wolle, 5% Polyamid.

GEWICHT: 350 g/m². Verstärkungen: 465 g/m².

FARBEN: 556 Marine/Gelb

GRÖSSEN: XS-3XL



FRISTADS®

DIE GRÖSSEN KÖNNEN JE FARBE VARIIEREN.
DATUM: 2020-01-10