


stumpf collecteur de recyclage FP 45

bac auto-effaçable, Capacité 1 x 45 l, hauteur x largeur x profondeur 1000 x 400 x 300 mm, seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL7035/RAL1003, couvercle en acier RAL1003 jaune de sécurité, soubassement pieds de réglage de hauteur

Numéro d'article: 118084



stumpf Poubelle FP 45

pour fixation murale

collecteur de recyclage

- tablette
- bac auto-effaçable
- Capacité 1 x 45 l
- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 400 x 300 mm
- convient pour le intérieur
- avec trappe d'insertion
- ouvert, se ferme automatiquement en cas d'incendie
- seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Vidage facile par porte
- récipient verrouillable avec serrure à clé carrée
- corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL7035/RAL1003
- couvercle en acier RAL1003 jaune de sécurité
- soubassement pieds de réglage de hauteur
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| équipement d'élimination | collecteur de recyclage | fonction couvercle | ouvert, se ferme automatiquement en cas d'incendie |
| lieu d'utilisation | intérieur | Auvent de protection | non |
| installation | tablette | système de fermeture | serrure à clé carrée |
| capacité | 45 l | couleur du couvercle | jaune de sécurité // RAL1003 |
| unité collectrice | 1 pièce | Matériau corps | acier |
| hauteur | 1000 mm | surface de corps | finition peinture époxy |
| largeur | 400 mm | couleur du corps | RAL7035/RAL1003 |
| profondeur | 300 mm | matériau de couvercle | acier |
| coupe-feu | auto-effaçable | matériau de récipient intérieur | acier |
| réservoir intérieur | oui | vidange par | porte |
| surface seau intérieur | galvanisé | gerbable | non |
| mécanique de roulement | non | soubassement | pieds de réglage de hauteur |
| roulant | non | forme | angulaire |
| couvercle | oui | garantie | 5 années |
| type de couvercle | trappe d'insertion | Poids | 22,5 kg |