

fetra chariot à ridelles longitudinales MULTIVARIO

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm, plateforme en bois, rehausse 2 parois longitudinales (paroi pleine), 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 118767

fetra Chariot à ridelles longitudinales MULTIVARIO

Force 600 kg

chariot à ridelles longitudinales








- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- hauteur de charge 270 mm
- plateforme en bois
- rehausse 2 parois longitudinales (paroi pleine)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur	bleu brillant // RAL5007
type de chariot	chariots à dossier	matériau de finition	soudé
type de chariot à dossier	chariot à ridelles longitudinales	norme européenne	non
charge	500 kg	rabattable	non
hauteur de charge	270 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

longueur de plateau	1000 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	600 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
matériau de plateforme	bois	disposition des roues	rectangulaire
rehausses	2 parois longitudinales (paroi pleine)	hauteur	750 mm
emboîtable	non	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau de châssis	acier	Poids	42 kg
surface de châssis	finition peinture époxy		

Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119477		plateau pour chariot de manutention, en contreplaqué, pour plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm, étanches et antidérapants, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158814		Timon et couplage pour châssis roulant, en acier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal