

VARIOfit **diable pour escaliers en** **aluminium**

avec jeux de 5 étoiles, force 200 kg,
pelle largeur x profondeur 320 x 250
mm, roues avec bandage air sur
jante tôle d'acier

Numéro d'article: 531475



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Diable monte-escalier 5 roulettes

diable pour escaliers en aluminium

- avec jeux de 5 étoiles
- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- structure en aluminium (soudé)
- hauteur x largeur 1310 x 570 mm
- protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes
- kit étoiles avec bandage caoutchouc plein
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	Ø de roue	260 mm
type de diable de manutention	diable pour escaliers	matériau de jante	tôle d'acier
charge	200 kg	roulement	roulement à billes
largeur de pelle	320 mm	bandage kit étoiles	caoutchouc plein
profondeur de pelle	250 mm	roulement kit étoiles	roulement à billes
kit étoiles	5 étoiles	poignée de sécurité	oui
matériau	aluminium	hauteur	1310 mm
matériau de finition	soudé	largeur	570 mm
rabattable	non	garantie	12 années
patins pour escaliers	non	Poids	15 kg
pneumatique	air		

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm