

C+P

armoire à rideaux

hauteur x largeur x profondeur 1030 x 1000 x 420 mm, 2 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à crochet, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 503650



C+P Armoire à rideaux

armoire à rideaux

- hauteur x largeur x profondeur 1030 x 1000 x 420 mm
- structure en acier/plastique
- structure en tôle d'acier soudée
- porte à rideau
- 2 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 50 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- équipement : tablettes
- avec poignée encastrée
- verrouillable avec serrure à crochet
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en


RAL7021 gris noir

- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie





Détails techniques

type de meuble	armoïre	surface de corps	finition peinture époxy
type d'armoïre	armoïre d'atelier	surface de face avant	finition peinture époxy
type de porte	porte à rideau	système de fermeture	serrure à crochet
hauteur	1030 mm	soubassement	socle
largeur	1000 mm	matériau	tôle d'acier
profondeur	420 mm	couleur de la tablette	gris noir // RAL7021
équipement armoïre	tablettes	surface de tablette	finition peinture époxy
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette en acier	verrouillable	oui
hauteurs de classeurs	2,5 pièce	poignée	poignée encastrée
charge tablette	50 kg	roulant	non
tablette réglable au pas	15 mm	certification	GS // TÜV
conducteur d'électricité	non	garantie	5 années
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	45,51 kg

Accessoires

510113		tablette en acier pour armoire à rideaux, largeur x profondeur 1000 x 420 mm, force 50 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7021 gris noir
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge