

## Moravia miroir à quatre faces PANORAMA

hauteur x largeur 380 x 1000 mm,  
visibilité maximale 6 m, champ de  
vision 360 °, miroir en verre acrylique,  
sans cadre

Numéro d'article: 764526



**MORAVIA**  
kompetent und fair



## Moravia Miroir à deux faces PANORAMA

### Miroir ultra grand angle pour une visibilité exceptionnelle


miroir à quatre faces

- convient pour intérieur avec voies étroites et angles morts
- hauteur x largeur 380 x 1000 mm
- visibilité maximale 6 m
- champ de vision 360 °
- miroir en verre acrylique, sans cadre
- à cheviller en coins

## Détails techniques

|                                |   |                  |             |
|--------------------------------|---|------------------|-------------|
| sécurisation de la circulation | équipement de sécurité                        | diamètre         | 1000 mm     |
| équipement de sécurité         | miroir  | champ de vision  | 360 °       |
| type de miroir                 | miroir à quatre faces                         | distance max.    | 6 m         |
| lieu d'utilisation             | intérieur avec voies étroites et angles morts | exécution miroir | sans cadre  |
| matériau de miroir             | verre acrylique                               | type de fixation | à cheviller |
| hauteur                        | 380 mm  | Poids            | 3,5 kg      |
| largeur                        | 1000 mm                                       |                  |             |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 764537 |  | kit de montage de chaîne pour miroir routier |
|--------|---|--|

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 221109 |    | support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc   |
| 221140 |    | papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, blanc, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm  |
| 221143 |    | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9   |
| 221159 |    | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux              |
| 221242 |  | sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, noir   |
| 221318 |  | papier d'essuyage, en coton/polyester, toile non tissée, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, gris   |
| 221330 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe   |
| 222682 |  | pâte nettoyante mains, jerrycan avec capacité 4,5 l, sans silicone  |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm  |
| 436312 |  | appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm |
| 559731 |  | panneau d'interdiction, interdit aux piétons, panneau d'information, en aluminium, surface Standard, diamètre 400 mm  |
| 559797 |  | panneau d'interdiction, interdit aux véhicules de manutention, panneau d'information, en aluminium, surface Standard, diamètre 400 mm   |

885677



cône de balisage, hauteur 350 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, fluorescent de jour