

bott

Pultschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 1 130 x 525 x 550 mm, Ausgestattet mit Böden, Schubladen, 1 Schublade(n), Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Artikelnummer: 232521



Pultschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1 130 x 525 x 550 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Ausgestattet mit Böden, Schubladen
- Flügeltür
- 1 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 75 kg
- 1 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x175 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- abschließbar
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Möbeltyp | Pult | Auszug Schublade | 100 % |
| Schranktyp | Pult | Schubladen Anzahl x Höhe | 1x175 mm |
| Pulttyp | Pultschrank | Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Türtyp | Flügeltür | Farbe Front | anthrazitgrau // RAL7016 |
| Höhe | 1130 mm | Material | Stahl |
| Breite | 525 mm | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Tiefe | 550 mm | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Pult Ausstattung | Böden, Schubladen | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Böden / Ebenen Anzahl | 1 Stück | fahrbar | nein |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Traglast Fachboden | 75 kg | abschließbar | ja |
| Schubladen Anzahl | 1 Stück | Gewicht | 40,901 kg |
| Schubladentraglast | 75 kg | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 232989 |  | Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232991 |  | Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232993 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233014 |  | Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 525 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz |
| 233024 |  | Pultaufsatz für Pultschrank, Für Schrankbreite 525 mm, Höhe 130 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 233105 |  | Rückwand, Für Pultschrank, Höhe x Breite x Tiefe 870 x 525 x 75 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 233106 |  | Lochplattenrückwand, Für Pultschrank, Höhe x Breite x Tiefe 870 x 525 x 75 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 233447 |  | Schubladeneinsatzset, mit 15 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün |
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |