

Scangrip Baustrahler SITE LIGHT 40

432 Leuchtmittel SMD LED, Lichtstrom
10000 - 40000 Lumen, Mit Tragegriff,
Abstrahlwinkel 120 °, Mit Kabel

Artikelnummer: 254512



Baustrahler

- Geeignet für Baustellen und Lagerhallen
- Höhe x Breite x Tiefe 241 x 278 x 160 mm
- 432 Leuchtmittel SMD LED
- Energieeffizienzklasse E
- Lichtstrom 10000 - 40000 Lumen
- Mit Tragegriff
- Abstrahlwinkel 120 °
- 4-stufig dimmbar
- Mit Kabel
- Temperaturbeständig von -25 °C bis +40 °C
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- 3 Jahre Garantie



Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchte Ausstattung	Tragegriff
Lampentyp	Baustrahler	Leuchte Funktion	4-stufig dimmbar
geeignet für (Branche/Bereich)	Baustellen und Lagerhallen	Höhe	241 mm
Leuchtmitteltyp	SMD LED	Breite	278 mm
Leuchtmittel Anzahl	432 Stück	Tiefe	160 mm
Energieeffizienzklasse	E	Temperaturbereich	-25 °C bis +40 °C
Lichtstrom	10000-40000 Lumen	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
dimmbar	ja	Garantie	3 Jahre
Abstrahlwinkel	120 °	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Spannungsversorgung	Kabel	Gewicht	4,95 kg
Kabellänge	10 m		