

## Miltex

### Bodenrost

#### Yoga Roll Oil

Meterware, Höhe x Breite 15 x 1200 mm, max. Länge 10000 mm, aus PVC in blau, Beständig gegen Öle und Chemikalien



YOGA  
ROLL  
OIL

Artikelnummer: 632412



### Miltex Rollbarer Bodenrost Yoga Roll Oil



Bodenrost











- geeignet für Nass- und Trockenbereiche
- Meterware
- Höhe x Breite 15 x 1200 mm, max. Länge 10000 mm
- aus PVC in blau
- Beständig gegen Öle und Chemikalien
- Temperaturbeständig -23 °C bis +60 °C
- Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130 geprüft

### Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Länge max.	10000 mm
Bodenbelag	Bodenrost	elektrisch leitend	nein
Konfektionierung	Meterware	Schwer entflammbar	nein
geeignet für (Branche/Bereich)	Nass- und Trockenbereiche	Temperaturbeständigkeit	-23 °C bis +60 °C

Material Lauffläche	PVC	Beständigkeit	Öle, Chemikalien
Farbe	blau	Norm	Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130 geprüft
Höhe	15 mm	Gewicht	9 kg
Breite	1200 mm		

## Dazu passt auch ...

221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
504400		Pflasterspender, Füllung: 2 x 45 Pflaster wasserfest, Höhe x Breite 135 x 230 mm, Gehäuse aus Kunststoff in grün
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
528713		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, 1/2 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau