

Szögtapintós mérőórák - Kis helyigényű

Sorozat 513

Kis helyigényű finomtapintós mérőóra jellemzői:

- Mérési irányváltással megvalósítható
- Forgatható skála a könnyű nullázás érdekében
- Nemeskő csapágyazás és precíziós fogaskerekek biztosítják a pontos mérést




Sorozat 513				
	513-517WE 513-517WT	513-514E -L13ig: 513-515T	513-527T	513-527E
Funkciók				
Nemeskő csapágy				
Típus				
Hosszú tapintó				
Porvédett				

Specifikáció



Tapintó Menet M1,7x0,35

Tartozékok a fejezet végén.


Set Configuration: Metric



513-501E, 513-501T, 513-503T, 513-514E, 513-514T, 513-515T, 513-517T



513-527



513-517WE/T modellhez, mérési tartomány $\pm 30^\circ$



Metrikus

Alapkészlet

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Skála	Mérőerő [N]	Keményfém tapintó $\varnothing 2$ mm No.	C [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Tömeg [g]
513-501E	0,14 - 0,14	0,001 mm	0-70-0	$\leq 0,4$	136104	41,1	12,1	8,6	41
513-503E	0,2 - 0,2	0,002 mm	0-100-0	$\leq 0,4$	103010	43,7	14,7	11,2	41
513-514E	0,5 - 0,5	0,01 mm	0-25-0	$\leq 0,3$	131324	66,8	36,8		41
513-517E	0,8 - 0,8	0,01 mm	0-40-0	$\leq 0,3$	103006	49,9	20,9	17,4	41
513-517WE	0,8 - 0,8	0,01 mm	0-40-0	$\leq 0,3$	21CZA097	49,9	20,9	17,4	41
513-527E	0,8 - 0,8	0,01 mm	0-40-0	$\leq 0,3$	103010		14,7	11,2	36

Metrikus

Teljes készlet

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Skála	Mérőerő [N]	Keményfém tapintó $\varnothing 2$ mm No.	C [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Tömeg [g]
513-501T	0,14 - 0,14	0,001 mm	0-70-0	$\leq 0,4$	136104	41,1	12,1	8,6	41
513-503T	0,2 - 0,2	0,002 mm	0-100-0	$\leq 0,4$	103010	43,7	14,7	11,2	41
513-514T	0,5 - 0,5	0,01 mm	0-25-0	$\leq 0,3$	131324	66,8	36,8		41
513-517T	0,8 - 0,8	0,01 mm	0-40-0	$\leq 0,3$	103006	49,9	20,9	17,4	41
513-517WT	0,8 - 0,8	0,01 mm	0-40-0	$\leq 0,3$	21CZA097	49,9	20,9	17,4	41
513-527T	0,8 - 0,8	0,01 mm	0-40-0	$\leq 0,3$	103010		14,7	11,2	36
513-515T	1 - 1	0,01 mm	0-50-0	$\leq 0,3$	136013	73,5	44,5	41	41