


# Magnetspule MSN1W-24AC/12DC

Teilenummer: 170152

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Werte
Einbaulage	beliebig
Min. Anzugszeit	10 ms
Einschaltdauer	100%
Leistungsfaktor cos {phi}	0,7
Spulenkenwerte	12V DC: 5W 24 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung: 7,5 VA, Halteleistung: 5 VA 24 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung: 5 VA, Halteleistung: 3,7 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	bei 50Hz ±10% bei 60Hz -10...+20%
Mediumtemperatur	-10 ... 50 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Produktgewicht	80 g
Elektrischer Anschluss	nach DIN EN 175301-803 Form A 3-polig clipbar
Befestigungsart	geklemmt mit Halteklammer
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Steckkontakte	Stahl
Werkstoffinformation Wicklung	Kupfer