

**Artikelnummer:** 125444

**Kurzbeschreibung:** Etagewagen, 4 houten legborden, tot 600 kg, 3 roosterwanden, 1000 x 600 mm, staal, blauw

**Langbeschreibung:** Etagewagen, 4 houten legborden, tot 600 kg, 3 roosterwanden, versch. laadvlakken, staal, blauw: Op de houten planken van de rekkenwagen houden drie vakwerk wanden de lading op zijn plaats en maken een optimale benutting mogelijk. Het laden en lossen van de soepel lopende wagon is mogelijk via een langzijde. Legbordwagens zijn een van de meest populaire allround transporthulpmiddelen in de handel en industrie. Overal waar het bijzonder belangrijk is om de lading tegen uitglijden en vallen te beveiligen, zijn wagens met zijroosters ideaal. Bij dit model houden drie wanden met draadroosters van 100 mm x 100 mm x 100 mm x 5 mm de last betrouwbaar op zijn plaats. Het blijft bereikbaar via een lange zijde. De onderste houten vloer wordt vast gelegd, de overige drie sterke houten panelen in beukenhout kunnen flexibel en in stappen van 100 mm worden geplaatst. Het helderblauwe, gepoedercoate frame van gelaste stalen buizen is aan de smalle zijde voorzien van een stuurgreep en kan gemakkelijk worden verplaatst dankzij de vier veiligheidswielen met TPE-banden volgens de EU-normen. De twee zwenkwielen zijn vergrendelbaar en kunnen zo worden beveiligd tegen onbedoeld weggrollen. Afhankelijk van de eisen is het verkrijgbaar in drie verschillende afmetingen. Ladingen met een maximaal gewicht van 600 kg kunnen worden vervoerd. 90 kg per verdieping is toegestaan. De legbordwagen met zijwanden is een Duits product met tien jaar garantie.

**Laadruimte/vloeren:**

- Hoogwaardige kwaliteitsvloeren van houten panelen
- Oppervlakedesign in beukenlook
- 600 kg draagvermogen met een maximum van 90 kg per verdieping
- Afmetingen: 1000 x 600 mm, 1000 x 700 mm, 1000 x 700 mm, 1200 x 800 mm, 1200 x 800 mm
- Planken op 269, 669, 1069, 1469, 1469 mm hoogte.

**Frameconstructie en banden:**

- Frame van stalen buizen en profielstaal, vastgeschroefd in een modulair systeem.
- Stuurbeugel op een smalle zijde
- Drie zijwanden 100 mm x 100 mm x 100 mm x 5 mm x 5 mm
- Blauw gepoedercoat RAL 7016
- 2 vergrendelbare zwenkwielen en 2 vaste wielen
- Banden gemaakt van thermoplastisch elastomeer 200 x 40 mm
- Gegroefde kogellagers van de wielnaven

**Doel:**

- Gastronomie, kantoor en industrie
- Geen vallen of verschuiven van ladingen

**Meer details:**

- Eigen gewicht: 80, 85 of 97 kg (afhankelijk van de afmetingen)
- Europese veiligheidsnorm voor tafelwagens EN 1757-3
- Gemaakt in Duitsland
- 10 jaar garantie

