


ZARGES

échafaudage roulant

Z600 S-PLUS

Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 9,25 m, hauteur d'échafaudage 8,5 m, largeur x profondeur 2500 x 750 mm, hauteur 7,25 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2500 x 600 mm, échafaudage en métal léger

Numéro d'article: 139467



ZARGES Échafaudage roulant Z600 S-PLUS

avec potences

échafaudage roulant

- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 9,25 m
- hauteur d'échafaudage 8,5 m, largeur x profondeur 2500 x 750 mm
- hauteur 7,25 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2500 x 600 mm
- mezzanines modulaires avec un écart de 2 m
- rambarde
- application sûre grâce à 4 potences garantissant la stabilité
- échafaudage en métal léger
- rehausse rapide et sûr grâce à la rambarde d'avancée et au nombre réduit de pièces
- groupe d'échafaudages 3
- assurance qualité selon DIN EN 1004
- poids 278 kg

Détails techniques

technique de montée	échafaudage	profondeur	750 mm
type d'échafaudage	échafaudage roulant	équipement échafaudage	rambarde
matériau échafaudage	métal léger	équipement de sécurité échafaudage	4 potences garantissant la stabilité
hauteur d'échafaudage	8,5 m	groupe d'échafaudage	3
hauteur	7,25 m	rehausse	rapide et sûr grâce à la rambarde d'avancée et au nombre réduit de pièces
hauteur de travail	9,25 m	rabattable	non
largeur de mezzanine modulaire	2500 mm	roulant	oui
profondeur de mezzanine modulair	600 mm	rambardes	oui
écart mezzanines modulaires	2 m	norme	selon DIN EN 1004
largeur	2500 mm	Poids	278 kg