

fetra

chariot à plateaux

GREY EDITION

force 1200 kg, 2 plateau(x) avec plaque de contreplaqué, plateau longueur x largeur 2000 x 800 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, avec bandage caoutchouc plein



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 215353

fetra Chariot à plateaux GREY EDITION






2 plateaux

chariot à plateaux

- force 1200 kg
- 2 plateau(x) avec plaque de contreplaqué
- plateau longueur x largeur 2000 x 800 mm
- barre de poussée horizontale
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- structure en tube d'acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 925 x 2210 x 800 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

appareil de manutention	chariot de manutention	poignée	1 pièce
type de chariot	chariot à étagères	Sens de la poignée	horizontal
charge	1200 kg	rabattable	non
longueur de plateau	2000 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	800 mm	pneumatique	caoutchouc plein
nombre de plateaux	2 pièce	Ø de roue	200 mm
type de niveau	plaque de contreplaqué	roulement	roulement à billes
force plateau	500 kg	disposition des roues	rectangulaire
Rebord de tableau	aucune	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
alignement de niveaux	droit	surface	finition peinture époxy
hauteur	925 mm	couleur	gris anthracite // RAL7016
longueur	2210 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
largeur	800 mm	garantie	10 années
matériau	tube d'acier	Poids	156 kg
rehausses	barre de poussée et plateau		

Accessoires

225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant