



Rhewa balance à bascule 944/2

plateforme en acier inoxydable,
largeur x profondeur 400 x 500 mm,
plage de pesage entre 60 kg,
Lisibilité par incréments de 5 g

Numéro d'article: 236316




Rhewa balance à bascule 944/2

- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 400 x 500 mm
- plage de pesage entre 60 kg
- Lisibilité par incréments de 5 g
- temps d'établissement entre 0,5 et 2 secondes
- Avec les fonctions étalonnage, affichage brut/net/négatif
- équipé de affichage LCD, appareil d'évaluation séparé
- boîtier en plastique
- alimentation électrique par adaptateur secteur 230V/50 Hz, fonctionnement sans fil possible






Détails techniques

type de balance	balance à bascule	équipement balance	affichage LCD, appareil d'évaluation séparé
matériau de plateforme	acier inoxydable	fonction de comptage des pièces	non
largeur de plateforme	400 mm	étalonnage	oui
profondeur de plateforme	500 mm	matériau de boîtier	plastique
plage de pesage	60 kg	Numéro d'enregistrement DEEE	DE12995516
lisibilité	5 g	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
temps d'établissement	0,5-2 s	Marque selon le registre allemand	Rhewa
balance fonctions	étalonnage, affichage brut/net/négatif	Poids	22 kg
alimentation	adaptateur secteur 230V/50 Hz, fonctionnement sans fil possible		

Accessoires

236326		Trépied pour balance à bascule, hauteur 820 mm, en acier inoxydable avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

215669		ruban adhésif en papier, support en papier avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 50 m x 50 mm, épaisseur 110 µm, en marron
215859		bande élastique, longueur x largeur 150 x 10 mm, en caoutchouc en marron
216466		papier d'emballage, livraison sous forme de coude, feuille longueur x largeur 1 m x 650 mm, papier recyclé, grammage env. 90 g/m², en marron
217113		couteau de sécurité, avec rétractation de lame automatique, profondeur de coupe 15 mm, sortie de lame 22 mm, avec bouton de sécurité pour verrouiller et déverrouiller
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique