

Cascoo

Roulette pivotante avec trou de fixation et frein



force 100 kg, diamètre 35 mm, longueur moyeu 30 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec Palier de pivotement, jante en Acier, fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm



Numéro d'article: 243648

Roulette pivotante avec trou de fixation et frein

- force 100 kg
- diamètre 35 mm
- longueur moyeu 30 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Palier de pivotement
- jante en Acier
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	trou de fixation
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	Diamètre du trou de fixation	11 mm
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
charge	100 kg	frein	sans
pneumatique	polyuréthane	pare-fils	non
Diamètre de roue	35 mm	Longueur de moyeu	30 mm

matériau de jante	Acier	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	0,22 kg