

C+P

rayonnage mural

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 830 x 700 x 300 mm, charge max. par tablette 50 kg, 3 niveaux avec tablette en acier, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 503842

ERGO



C+P Rayonnage mural ERGO

extra haut

rayonnage mural

- hauteur x largeur x profondeur 830 x 700 x 300 mm
- charge max. par tablette 50 kg
- 3 niveaux avec tablette en acier
- Réglable au pas de 15 mm
- structure en tôle d'acier
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- avec label de sécurité GS
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| type de meuble | rayonnage | type tablette/niveau | tablette en acier |
| type de rayonnage | rayonnage mural | surface de tablette | galvanisé |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| hauteur | 830 mm | couleur du corps | gris clair // RAL7035 |
| largeur | 700 mm | tablette réglable au pas | 15 mm |
| profondeur | 300 mm | certification | GS |
| nombre de tablettes/niveaux | 3 pièce | garantie | 5 années |
| matériau | tôle d'acier | surface de corps | thermolaqué |
| charge maxi par tablette | 50 kg | Poids | 17,26 kg |
| équipement rayonnage | tablettes | | |

Accessoires

| | | |
|--------|--|--|
| 503846 | | tablette en acier pour armoire murale, largeur x profondeur 700 x 300 mm, force 50 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
|--------|--|--|

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml |
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris |
| 215546 |  | dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc |
| 221133 |  | papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en vieux rose |
| 221318 |  | papier d'essuyage, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, qualité de papier toile non tissée, en coton/polyester en gris |
| 221350 |  | bac compartimentable en carton, capacité 5 l, hauteur x largeur x profondeur 112 x 151 x 351 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft |
| 222682 |  | pâte nettoyante mains, jerrycan avec capacité 4,5 l, sans silicone |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |
| 974176 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge |